


conjunto de sujeción axial EAMM-A-F80-100A

Número de artículo: 550952

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posición de montaje | indistinto |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Tipo de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Momento de giro transferible | 85 Nm |
| Peso del producto | 2.560 g |
| Código de conexión, actuador | F80 |
| Código de conexión, entrada motor | 100A |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |