

Acoplamiento EAMC-42-50-12-19

Número de artículo: 551005

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	12 mm
Diámetro de acogida 2	19 mm
Tamaño	42
Longitud nominal	50 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm ²
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	138 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS