

Tubo de plástico PEN-16X2,5-SW-100

Número de artículo: 551443

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	16 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	122 mm
Diámetro interior	10.8 mm
Radio de flexión mín.	57.5 mm
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-30 °C...60 °C
Peso del producto según la longitud	0.1029 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE