

Conector FBS-RJ45-PP-GS

Número de artículo: 552000

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	30 mm
Altura	72 mm
Longitud	22 mm
Peso del producto	60 g
Nota sobre la interfaz del bus de campo	PROFINET
Especificación cable Ethernet	Tipo: CAT.5 Diámetro de cada hilo: máx. 1,6 mm 0,13-0,36 mm ² , de 7 hilo 0,13-0,36 mm ² , de 1 hilo
Protección contra contacto directo e indirecto	PELV
Diámetro del cable admisible	5 mm...8 mm
Grado de protección	IP65 IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc Niquelado
Material de las juntas	NBR
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Niquelado y dorado