

Unidad de indicación y control CDSA-D1-VX

Número de artículo: 552103

Producto sustituido

FESTO

Para controlador multiteje CMXR-C1.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud máxima del cable del conector	20 m
Memoria de usuario	256 Mbyte
Cantidad de teclas funcionales	31
Cantidad de colores	64 k
Cantidad de LEDs del sistema	4
Display	Color TFT
Característica de visualización	Touchscreen
Tamaño de visualización	6,5"
Elementos de control	2 teclas de autorización Parada de emergencia
Batería de reserva	sí
Margen de tensión de funcionamiento DC	19 ... 30 V
Resolución del display	VGA, 640x480 Pixel
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	0,4 A
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 95 % sin condensación
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	1.250 g
Interfaz USB	sí
Interfaz Ethernet	RJ45 10/100 MBd 2. interfaces Ethernet con óptica 10 MBd
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	ABS
Campo de aplicaciones	Solo con CMXR-C1