


# Silenciador UOS-1

Número de artículo: 552252

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de junta en el pivote atornillado	sin junta
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Peso del producto	200 g
Conexión neumática	G1
Material del inserto amortiguador	PE
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	POM
Material del casquillo	Aleación de forja de aluminio