



Válvula de palanca de rodillo RWB-3-1/8

Número de artículo: 552432

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Mecánico
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	120 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/8
Presión de funcionamiento	3.5 bar...8 bar
Forma constructiva	Asiento del émbolo
Díámetro nominal	3.5 mm
Tipo de control	Servopilotado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Fuerza de accionamiento	3.1 N
Peso del producto	160 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado