

tubo flexible de material sintético PAN-VO-4X0.75-BL

Número de artículo: 552439

FESTO

ignífugo



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	6 mm
Diámetro exterior del racor rápido roscado	4 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	20 mm
Diámetro interior	2,6 mm
Radio máximo de curvatura	5 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::] agua Aceite mineral
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso del producto según la longitud	0,037 kg/m
Color	azul
Dureza Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	Poliamida 12 PVC-P