


# cable de fibra óptica SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Número de artículo: 552813

FESTO

Adecuado para unidades de fibra óptica SOE4.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Método de medición	Barrera fotoeléctrica
Diámetro mínimo de objeto	0,35 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Estándar
Alcance	400 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamaños de cabezal	M4
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Longitud del casquillo	40 mm
Radio máximo de curvatura	25 mm
Par de apriete máximo	2 Nm
Diámetro exterior	2,2 mm
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Material del conductor de luz	PE
Tipo de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo