# Cable de fibra óptica
# SOOC-TB-F-M4-2-R2

Número de artículo: 552818



## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Procedimiento de medición | Barrera de luz unidireccional |
| Diámetro mínimo del objeto | 0.15 mm |
| Particularidades del cable de fibra óptica | Flexible |
| Alcance | 300 mm |
| Temperatura ambiente | -40 °C...70 °C |
| Tamaño de cabezal | M4 |
| Longitud del cable de fibra óptica | 2 m |
| Radio de flexión mín. | 2 mm |
| Par de apriete máx. | 2 Nm |
| Diámetro exterior | 2.2 mm |
| Material del cuerpo | Latón niquelado |
| Material del cable de fibra óptica | PE |
| Grado de protección | IP66 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |