

Cable de fibra óptica SOOC-TB-P-C5-2-R10

Número de artículo: 552828

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Procedimiento de medición	Barrera fotoeléctrica ahorquillada
Diámetro mínimo del objeto	0.2 mm
Particularidades del cable de fibra óptica	Barrera fotoeléctrica ahorquillada
Alcance	5 mm
Temperatura ambiente	-55 °C...70 °C
Tamaño de cabezal	Rectángulo 41 x 15 x 7 mm Cavidad de horquilla 5x29 mm
Longitud del cable de fibra óptica	2 m
Radio de flexión mín.	10 mm
Diámetro exterior	1.25 mm
Material del cuerpo	ABS
Material del cable de fibra óptica	PE
Grado de protección	IP66
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III