

Lente de adaptación SASF-L1-LS2-M4

Número de artículo: 552831

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP66
Temperatura ambiente	-30 °C...150 °C
Par de apriete	-0.2 Nm...0.6 Nm
Peso del producto	0.7 g
Función de lente	Focalizar Diámetro de punto luminoso 0,7 mm con distancia 10 mm En función del cable de fibra óptica
Material del cuerpo	Aluminio Anodizado