# Fijación basculante
# CRSBN-20/25

Número de artículo: 552904



## Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 20/25 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...90 °C |
| Peso del producto | 228 g |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del anillo de fijación | Acero de alta aleación |
| Material de la fijación | Acero inoxidable de alta aleación |
| Material del bulón | Acero de alta aleación |
| Material del cojinete | PE |
| Material de las tuercas | Acero de alta aleación |
| Material de los tornillos | Acero de alta aleación |