


Perfil distribuidor MHJ9-P16

Número de artículo: 553125

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	10 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	16 Posibilidad de configuraciones de acuerdo con las preferencias del cliente
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	428 g
Tipo de fijación	Con escuadra de montaje
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjada de aluminio anodizado