

Conjunto de fuelles DADB-V6-100-S301-350

Número de artículo: 553381

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	93 mm
Tamaño	100
Margen de carrera	301 mm...350 mm
Prolongación del vástago	86 mm
Forma constructiva	Redondo Conjunto de fuelle Con descarga común
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistencia a fluidos	Polvos Virutas Aceites Grasas Gasolina
Grado de protección	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Peso del producto	293 g
Tipo de fijación	Desplazable Con pasador roscado
Conexión neumática	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las piezas adaptadoras	Reforzado con PA
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de alta aleación