

# Fijación SAMH-G3-Q

Número de artículo: 553569

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Para ranura de cola de milano
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Par de apriete máx.	3 Nm
Peso del producto	10 g
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L