

# Tubo de plástico PUN

Número de artículo: 553573

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	3 mm...16 mm
Diámetro interior	2 mm...11 mm
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...30 bar
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Color	Azul Marrón Amarillo Verde Natural Rojo Negro Plateado Azul translúcido Amarillo translúcido Verde translúcido Rojo translúcido Negro translúcido Blanco
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)