

Tubo de plástico PAN

Número de artículo: 553610

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm...16 mm
Diámetro interior	2.5 mm...12 mm
Conforme a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar...35 bar
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Color	Azul Marrón Amarillo Verde Natural Rojo Negro Plateado Blanco
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P TPE-A