

Conectores CAMF-B-M25-G4

Número de artículo: 555676

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Funciones adicionales	Fijación contra pérdida
Posición de montaje	Cualquiera
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	160 V
Carga admisible de corriente	1 A
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión