


Caballote LSN-40

Número de artículo: 5562



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Carga máx. admisible	1.5 kN
Peso del producto	219 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero de alta aleación
Material del zócalo	Aleación de forja de aluminio
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE