

Caballote LSN-80

Número de artículo: 5565

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	80
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Carga máx. admisible	6 kN
Peso del producto	753 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material del zócalo	Aleación de forja de aluminio
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE