


Caballote
LSN-100
Número de artículo: 5566

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	100
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Carga máx. admisible	9 kN
Peso del producto	1169 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Fundición de grafito esferoidal
Material del zócalo	Aleación de forja de aluminio
Material de la articulación de rótula	Acero PTFE