


Cable del encoder NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Número de artículo: 556795

FESTO

para conectar el motor al controlador.



Hoja de datos

Característica	Valor
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Grado de ensuciamiento	3
Tipo de protección	Estando montado IP65
Temperatura ambiente con cableado móvil	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	82 mm
Estructura del cable	apantallados 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Diámetro del cable	11 mm
Longitud del cable	2,5 m
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material de la cubierta del cable	TPE-U(PUR)