


Placa de enlace VABV-S6-1Q-N12

Número de artículo: 556988

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	43 mm
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Nota sobre la dinamización forzada	Frecuencia de conmutación mínima 1/mes
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	570 g
Conexión neumática 1	1/2 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Fundición inyectada de aluminio