


Perfil distribuidor MHJ10-P16

Número de artículo: 557608

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	11 mm
Protección contra inversión de polaridad	Para tensión de funcionamiento
Cantidad máx. de posiciones de válvula	16 Posibilidad de configuraciones de acuerdo con las preferencias del cliente
Certificación	RCM
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto	635 g
Tipo de fijación	Con escuadra de montaje
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjada de aluminio anodizado