

Anillo de centraje
EAML-38-4-38
Número de artículo: 558030

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	38 mm
Diámetro de acogida 2	38 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	4 g
Código de interfaz del actuador	K38
Código de interfaz, caja de acoplamiento	38A 38D
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS