


Gorrón
EAMB-16-7-8X15-8X10
Número de artículo: 558034

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	8 mm
Diámetro de acogida 2	8 mm
Tamaño	50
Longitud nominal	15 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.45 kgmm ²
Momento de giro transmisible	4.5 Nm
Peso del producto	20.2 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS