

Gorrón
EAMB-34-6-25X26-23X27
Número de artículo: 558037

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	25 mm
Diámetro de acogida 2	23 mm
Tamaño	120
Longitud nominal	26 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	18.2 kgmm ²
Momento de giro transmisible	100 Nm
Peso del producto	201 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS