

Gorrón
EAMB-44-7-35X30-32X32
Número de artículo: 558038

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	35 mm
Diámetro de acogida 2	32 mm
Tamaño	185
Longitud nominal	30 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	4500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	75.3 kgmm ²
Momento de giro transmisible	200 Nm
Peso del producto	463 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS