

Tubo de plástico PLN-16X2-BL

Número de artículo: 558210

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Radio de curvatura relevante para el caudal | 95 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Radio de flexión mín. | 55 mm |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Nota sobre la presión de funcionamiento | Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C |
| Certificación | TÜV |
| Organismo que expide el certificado | B 013277 0506 00 |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clase de sala limpia | Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1 |
| Aptitud para el contacto con alimentos | Véase la información complementaria sobre el material |
| Temperatura ambiente | -30 °C...80 °C |
| Peso del producto según la longitud | 0.082 kg/m |
| Conexión neumática | Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm |
| Color | Azul |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del tubo flexible | PE |