

Tubo de plástico PLN-16X2-SI

Número de artículo: 558216

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	16 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	95 mm
Diámetro interior	12 mm
Radio de flexión mín.	55 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-30 °C...80 °C
Peso del producto según la longitud	0.082 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm
Color	Plateado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE