


Conjunto de consulta
EAPS-R1-20-S
Número de artículo: 558392

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Ángulo de rotación	Regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	258 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Anodizado
Material del soporte para sensor	Aleación de forja de aluminio Anodizado