


Conjunto de consulta EAPS-R1-32-S-WH

Número de artículo: 558397

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	32
Ángulo de rotación	Regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	136 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material del soporte para sensor	Aleación de forja de aluminio Anodizado