

**Racor rápido en T**  
**NPQM-T-G18-Q6-P10**  
Número de artículo: 558737

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                             | Valor                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Estándar                                                            |
| Diámetro nominal                                           | 5 mm                                                                |
| Tipo de junta en el pivote atornillado                     | Anillo de junta                                                     |
| Forma constructiva                                         | Forma en T<br>Principio Push-pull                                   |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                                  |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Medio de funcionamiento                                    | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando                       | Puede emplearse con aire comprimido lubricado                       |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                        |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temperatura ambiente                                       | -20 °C...70 °C                                                      |
| Par de apriete nominal                                     | 6 Nm                                                                |
| Tolerancia para el par de apriete nominal                  | ± 20 %                                                              |
| Peso del producto                                          | 25.2 g                                                              |
| Tipo de fijación                                           | Hexágono exterior SW13                                              |
| Conexión neumática 1                                       | Rosca exterior G1/8                                                 |
| Conexión neumática 2                                       | Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm                       |
| Nota sobre el material                                     | Conformidad con la Directiva RoHS                                   |
| Material del cuerpo                                        | Latón niquelado                                                     |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                                 |