

Unión en T
NPQM-T-Q4-E-P10
 Número de artículo: 558786

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3 mm
Forma constructiva	Forma en T Principio Push-pull
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso del producto	12.5 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón niquelado
Material de la junta del tubo flexible	NBR