

Caperuza
VMPAL-KM-SD25-IP67-0
Número de artículo: 560428

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	100 g
Conexión eléctrica	confeccionable
Diámetro del cable admisible	5 mm...13 mm
Sección de cable	0.2 mm²...0.5 mm²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado