

# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-K38-57A

Número de artículo: 560681

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de giro transmisible      | 3.6 Nm                            |
| Peso del producto                 | 130 g                             |
| Código de interfaz del actuador   | K38                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 57A                               |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |