


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-K38-87A

Número de artículo: 560682

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	4.4 Nm
Peso del producto	380 g
Código de interfaz del actuador	K38
Código de interfaz, entrada motor	87A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS