


# Módulo de alimentación VMPAL-SP-QS10

Número de artículo: 560951

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	23.2 mm
Longitud	107.3 mm
Función integrada	con módulo distribuidor eléctrico
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Presión de mando	3 bar...8 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	50 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del módulo de alimentación	Aleación de forja de aluminio Reforzado con PA