

Placa VMPAL-EG

Número de artículo: 560956

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20.5 mm
Longitud	107.3 mm
Función integrada	Aire de escape recuperado
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar...5 bar
Presión de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	30 g
Conexión neumática 3/5 compartida	Para cartucho 20 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	PA