

# Placa VMPAL-EG-QS10

Número de artículo: 560957

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	20.5 mm
Longitud	107.3 mm
Función integrada	Aire de escape recuperado
Estructura del terminal de válvulas	Tamaños de válvulas combinables
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar...5 bar
Presión de entrada 1	0.5 bar...10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	30 g
Conexión neumática 3/5 compartida	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	PA