

# Placa base VMPAL-AP-14-QS8-1

Número de artículo: 560989

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| Anchura                                 | 14.9 mm  |
| Longitud                                | 107.3 mm   |
| Patrón uniforme                         | 14.9 mm  |
| Tamaño de válvula                       | 14 mm  |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 1  |
| Sentido de flujo                        | Reversible   |
| Estructura del terminal de válvulas     | Tamaños de válvulas combinables  |
| Cantidad máxima de bobinas              | 1  |
| Presión de funcionamiento               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                       |
| Presión de control MPa                  | 0.3 MPa...0.8 MPa  |
| Presión de mando                        | 3 bar...8 bar  |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto   |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                    | -5 °C...50 °C  |
| Peso del producto                       | 59.25 g  |
| Conexión neumática 2                    | Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm                                |
| Conexión neumática 4                    | Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm                                |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS  |
| Material de la placa base               | Reforzado con PA   |