


# Placa base VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-2

Número de artículo: 561096

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                                 | 42.8 mm                                                                      |
| Longitud                                | 107.3 mm                                                                     |
| Patrón uniforme                         | 10.7 mm                                                                      |
| Tamaño de válvula                       | 10 mm                                                                        |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 4                                                                            |
| Sentido de flujo                        | Reversible                                                                   |
| Estructura del terminal de válvulas     | Tamaños de válvulas combinables                                              |
| Cantidad máxima de bobinas              | 8                                                                            |
| Presión de funcionamiento               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                       |
| Presión de control MPa                  | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                            |
| Presión de mando                        | 3 bar...8 bar                                                                |
| Medio de funcionamiento                 | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando    | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto                                                 |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura ambiente                    | -5 °C...50 °C                                                                |
| Peso del producto                       | 110 g                                                                        |
| Conexión neumática 2                    | Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"                                 |
| Conexión neumática 4                    | Para tubo flexible de diámetro exterior 1/4"                                 |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material de la placa base               | Reforzado con PA                                                             |