

**Tirante**  
**VMPAL-ZAS-325**  
Número de artículo: 561124

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud                                | 325 mm                            |
| Tamaño del depósito                     | 3                                 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto      |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura ambiente                    | -5 °C...50 °C                     |
| Par de apriete máx.                     | 1.7 Nm                            |
| Peso del producto                       | 219 g                             |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del tirante                    | Acero inoxidable de alta aleación |