

Tirante
VMPAL-ZAS-485
Número de artículo: 561128

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud	485 mm
Tamaño del depósito	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Par de apriete máx.	1.7 Nm
Peso del producto	327 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tirante	Acero inoxidable de alta aleación