



Unión en T NEDU-M12D4-M12T4-IS

Número de artículo: 562248

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frecuencia de conexión	100
Tipo de fijación	Enroscable
Peso del producto	25.5 g
Conexión eléctrica	4 pines / 4 pines / 4 pines; Codificación A / codificación A / codificación A Zócalo/zócalo/conector M12x1/M12x1/M12x1
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Material del cuerpo	Reforzado con TPE-U(PU) Fundición inyectada de cinc
Material de las tuercas de unión	Reforzado con PA
Material de las juntas	FPM
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Dorado