

Conducto de conexión
VMPAL-KM-V-SD25-IP67-
Número de artículo: 562389



Hoja de datos

Característica	Valor
Conexión eléctrica	Cable con conector
Propiedades del cable	Estándar
Radio de flexión mín. del cable	84 mm
Diámetro del cable	11.2 mm
Estructura de cable	25 x 0,34 mm ²
Grado de protección	IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C...80 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC