

# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P10-38A-57A

Número de artículo: 562658

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                           | Valor                             |
|--|-----------------------------------|
| Longitud nominal                         | 11 mm                             |
| Posición de montaje                      | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                        | 8000 1/min                        |
| Conformidad PWIS                         | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento            | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire                | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección                      | IP40                              |
| Temperatura ambiente                     | -10 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa            | 5.87 kgmm <sup>2</sup>            |
| Momento de giro transmisible             | 6.5 Nm                            |
| Peso del producto                        | 130 g                             |
| Código de interfaz del actuador          | P10-38A                           |
| Código de interfaz, entrada motor        | 57A                               |
| Código de interfaz, caja de acoplamiento | 38A                               |
| Nota sobre el material                   | Conformidad con la Directiva RoHS |