

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-P10-38A-55A

Número de artículo: 562659

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	11 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm²
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	130 g
Código de interfaz del actuador	P10-38A
Código de interfaz, entrada motor	55A
Código de interfaz, caja de acoplamiento	38A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS