

Acoplamiento
EAMC-16-20-5-5
Número de artículo: 562676

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	5 mm
Diámetro de acogida 2	5 mm
Tamaño	16
Longitud nominal	20 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	0.28 kgmm ²
Momento de giro transmisible	1.1 Nm
Peso del producto	8 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS